


Захранване SPC200-PWR-AIF

Специф. Номер: 170175

FESTO

със захранване и контролер за осите.



Информационен лист

Белег	Стойност
Мах. консумация на ток, товар	5 A
Мах. консумация на ток, логика	4 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Буфериране на отпадане на захранването за логическо напрежение	10 ms
Остатъчна пулсация	2 %
Типична консумация на ток, за платка	100 mA
Допустими колебания на напрежението	-5 % / +25 %
Тегло на продукта	82 g
Електрически извод, работно напрежение	Шина 3-пинов
Електрически извод, AIF OUT	5-пинов
Performance feature, axis connection	2 пневматични оси мах. 16 цифрови функционални входа мах. 16 цифрови функционални изхода
Монтажно пространство	1