


Задаващ модул SPC200-2AI-U

Специф. Номер: 170177

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Мах. Грешка от усилване	0.2 %
Абсолютна точност на референтното напрежение	0.4 %
Брой аналогови входове	2
Резолюция	12 Bit
Входен филтър	Low pass, 16 Hz
Входен обхват на тока	0 ... 10 V
Мах.товарен ток на референтния източник на напрежение	8 mA
Мах. Offset грешка	1.5 mV
Min. Входно съпротивление	200 kOhm
Референтно напрежение	10 V
Типична консумация на ток, за платка	10 mA
Тегло на продукта	55 g
Абсолютна точност на преобразувателя	< 0,3 % FS
Нелинейност	3 LSB
Електрически извод, входове	Шина 9-пинов
Монтажно пространство	от 3 нагоре