


Цифрови-Вх/Изх SPC200-DIO

Специф. Номер: 170179

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Предпазител, изходи	електронно max. ток 2 A През сумата на всички изходи
Предпазител за захранването на сензорите	електронно
Време за реакция, изход	1.5 ms
Брой цифрови изходи	8
Брой цифрови входове	10
Тип на изходите	по IEC 61131-2 положителна логика (PNP) гальванично разделени
Тип на входите	по IEC 61131-2 положителна логика (PNP) без гальванично разделяне
Време за отскачане, входове	5 ms
Номинално работно напрежение DC изходи	24 V
Захранване за сензори	0,5 A от вътрешно захранване
Консумация на ток, входове	8 mA
Капацитет на тока за изход	250 mA
Типична консумация на ток, за платка	50 mA
Допустимо колебания на тока, изходи	+/- 25 %
Тегло на продукта	62 g
Електрически извод, изходи	Шина 10-пинов
Електрически извод, входове	Шина 12-пинов
Монтажно пространство	от 3 нагоре