


Bus интерфейс SPC200-COM-PDP

Специф. Номер: 170224

FESTO

с PROFIBUS DP-връзка.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конфигурационна поддръжка	GSD-файл
Типична консумация на ток, за платка	50 mA
Тегло на продукта	80 g
Максимален обем адреси за изходите	32 byte
Максимален обем адреси за входовете	32 byte
Fieldbus интерфейс, обхват на адресите	1 ... 125
Fieldbus интерфейс	гальванично разделени RS 485 9,6kBaud - 12 MBaud DPV0: циклова комуникация
Електрически извод, fieldbus интерфейс	Щекер SUB-D 9-пинов
Монтажно пространство	от 3 нагоре от 4 нагоре с MMI