


# Табло за управление SPC200-MMI-1

Специф. Номер: 170226

FESTO

за пускане в действие, програмиране и диагностициране.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Дисплей	2x16 символа LCD-Display
Елементи за управление	6 бутона Клавиатура
Захранващо напрежение	5 V чрез SPC200
Типична консумация на ток, за платка	30 mA
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP20 по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	90 g
MMI-интерфейс	подобно на RS232C без галванично разделяне Захранване от SPC 200
Електрически извод, MMI-1	Пин-шина 2x 5-пинов