

# Свързващ кабел KSPC-AIF-1-WD-5

Специф. Номер: 170236

FESTO

[за интерфейса на контролера на осите.](#)



## Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение AC	$\leq 60$ V
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Тегло на продукта	266 g
Electrical connection 1	Angled socket, M9, 5-pin, screened
Electrical connection 2	Socket strip 5-pin
Структура на кабела	2x0,25 mm <sup>2</sup> + 2x0,34mm <sup>2</sup> +0,49mm <sup>2</sup>
Диаметър на кабела	5.5 mm
Дължина на кабела	5 m
Цвят на корпуса	черен
Цвят на кабелната обвивка	светло сиво
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA-усилен PBT TPE-U(PUR)
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на щекерните контакти	Gold-plated bronze Copper alloy, tinned