



Свързващ кабел KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Специф. Номер: 170238

FESTO

фабричен, за пропорционален разпределител.



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61076-2-101
Допълнителни функции	Product-specific pin allocation
Идентификатор на кабела	с принадлежности
Честота на свързване	500
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, A-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	4
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Screw-type lock with width across flats 18 and longitudinal knurl
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	M9x0,5
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	7
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	6
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	Заклучване на винта
обхват на работното напрежение DC	0 ... 50 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Устойчивост на пикови напрежения	2 kV
Дължина на кабела	2 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 75 mm
Диаметър на кабела	5.6 mm
Структура на кабела	8x0,24 ширмован
Номинално сечение на прводника	0.24 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	1
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен