

# Включващ разпределител HEL-D-MIDI


Специф. Номер: 170691

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за пневмоподготвящи елементи, без присъединителни плочи с резба с FRB-шпилки. Забавено покачване на налягането. Вентилната функция е на 2/2 разпределител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на действие	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно действие	Без
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Работно налягане	3 ... 16 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	270 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка