

Cartridge QSP10-6

Специф. Номер: 172973

FESTO

с прав щекер.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | O-пръстен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | права форма |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Тип на закрепване | Mounting pin |
| Пневматичен извод 1 | Патрон 10 mm |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 6 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Месинг никелиран |