


# Cartridge QSP17-3/8-U

Специф. Номер: 172995

FESTO

с прав щекер.



## Информационен лист

| Белег                                        | Стойност                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Монтажна позиция                             | по избор                                  |
| Размер на контейнера                         | 1                                         |
| Конструкция                                  | Push/Pull-принцип                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar                          |
| Maritime classification                      | see certificate                           |
| Работна среда                                | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди     | Възможен е режим на работа със смазване   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK           | 1 - Ниска корозия под напрежение          |
| Температура на околната среда                | -5 ... 60 °C                              |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | сив                                       |
| Материал-забележка                           | RoHS konform                              |
| Material housing                             | Месинг<br>никелиран                       |
| Material release ring                        | POM                                       |
| Material of tubing seal                      | NBR                                       |
| Material of tube retaining claw              | високолегирана стомана, неръждаема        |