


# Вендуза VAS-1-M3-NBR

Специф. Номер: 173437

FESTO

Уплътнителният пръстен не е включен в доставката.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	0.4 mm
Диаметър на смукателя	1 mm
Ефективен диаметър на засмукване	0.8 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	0.035 N
Резба за закрепване	M3
Монтаж на смукателя	M3
Извод за вакуум	M3
Твърдост по Шор	55 +/- 5
Информация за материала на цапфата	Цинкова отливка
Информация за материала на смукателя	NBR