



# Вакуумна вендуза VAS-2-M3-NBR

Специф. Номер: 173438

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	1 mm
Диаметър на смукателя	2 mm
Ефективен диаметър на засмукване	1.6 mm
Позиция на извода	отгоре
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	0.14 N
Сила на задържане при номинално работно налягане	0.14 N
Резба за закрепване	M3
Монтаж на смукателя	M3
Извод за вакуум	M3
Цвят	черен
Твърдост по Шор	55 +/- 5
Material of threaded plug	високолегирана стомана
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	NBR