

# Филтър

## LF-1/4-D-5M-MINI-NPT

Специф. Номер: 173682

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Фин филтър 5 µm, с предпазен кожух и ръчен кондензоотделител.  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен с фиксация
Макс. количество на кондензата	22 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит	950 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC