

Филтър LF-3/8-D-5M-MINI-A-NPT


Специф. Номер: 173687

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Фин филтър 5 µm, с предпазен кожух и автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Размер | Mini |
| Серия | D |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Макс. количество на кондензата | 22 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит | 1,100 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с носач по избор: |
| Пневматичен извод 1 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 3/8 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material filter | PE |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |