

Филтър-регулатор LFR-3/4-D-5M-MAXI-NPT

Специф. Номер: 173808


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с метален препазен кожух и манометър, финост на филтъра 5 µm.

С ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Макс. количество на кондензата	80 cm ³
Предпазител за чаша	Метален препазен кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.4 bar
Стандартен номинален дебит	7,600 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,370 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	3/4 NPT
Пневматичен извод 2	3/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC