

Омаслител LOE-3/4-D-MAXI-NPT

Специф. Номер: 173826

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с метален кожух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. количество на маслото | 190 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Работно налягане | 16 bar |
| Минимален дебит за функция омасляване | 10 l/min |
| Стандартен номинален дебит | 8,400 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 1,100 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | 3/4 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 3/4 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material bowl | PC |