

Елемент за подготовка на въздух FRC-1/8-D-O-MINI-NPT

FESTO


Специф. Номер: 173830

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, 40 µm-филтър, с метален кожух.

С ръчен кондензоотделител. Без манометър.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Кондензоотделител	ръчен с фиксация
Степен на филтрация	40 µm
Работно налягане	1 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	700 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	600 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC