

Елемент за подготовка на въздух FRC-3/8-D-7-MIDI-NPT

FESTO



Специф. Номер: 173858

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, максимално изходно налягане 7 bar, 40 µm-филтър, с метален защитен кожух.

С ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Midi
Монтажна позиция	вертикално
Кондензоотделител	ръчен с фиксация
Степен на филтрация	40 µm
Работно налягане	1 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Стандартен номинален дебит	2,000 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,440 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 2	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC