

Елемент за подготовка на въздух FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

Специф. Номер: 173881


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, 5 µm-филтър, с металнен защитен кожух.

С автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Монтажна позиция	вертикално
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Степен на филтрация	5 µm
Работно налягане	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	7,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,390 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	3/4 NPT
Пневматичен извод 2	3/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC