



# Включващ разпределител HE-1/8-D-MINI-NPT

Специф. Номер: 173892

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за пневмоподготвящи елементи, с резбова присъединителна плоча  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	40 mm
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно задействане	Без
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 ... 16 bar
С-стойност	4.4 l/sbar
Ъ-стойност	0.44
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Продължителност на включване	100 %
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	нереверсивен
Тегло на продукта	192 g
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Пневматичен извод 3	G1/8
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка