



# Сепараторен модул FRM-3/8-D-MINI-NPT

Специф. Номер: 173926

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Въздушен разпределител с 4 извода, носач за допълнителни модули  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит в главната посока 1->2	2,900 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	207 g
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 2	3/8 NPT
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка