



Сепараторен модул FRM-3/4-D-MIDI-NPT

Специф. Номер: 173929

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Въздушен разпределител с 4 извода, носач за допълнителни модули
Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит в главната посока 1->2	8,800 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	472 g
Пневматичен извод 1	3/4 NPT
Пневматичен извод 2	3/4 NPT
Пневматичен извод 3	G1/2
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка