


Вентилен остров CPA14-VI

Специф. Номер: 174001

FESTO

Valve terminal CPA, grid dimension 14 mm.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Стандартен номинален дебит	600 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Електрическа връзка	AS-Interface Единично свързване Fieldbus Multipol
Макс. брой места за вентили	22
Макс. Брой на зоните на налягане	11
Ел. вх./изх. Система	Да
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Ширина	14 mm
Клас на защита	IP65
Разрешение	C-Tick
Растерен размер	14 mm
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	12
Конструкция	Плунжерен
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	модулен и разширяем
Индикатор за превключена позиция	LED
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 50 °C