

# Демпфер-комплект YHD-8

Специф. Номер: 174542

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност                               |
|--|--|
| Размер                                   | 7                                      |
| Ход                                      | 5 mm                                   |
| Демпфериране                             | твърда характеристика<br>саморегулиращ |
| Монтажна позиция                         | по избор                               |
| Отчитане на позицията                    | без                                    |
| Макс. скорост на удара                   | 3 m/s                                  |
| Време за ресет, кратко                   | 0.2 s                                  |
| Време за ресет, дълго                    | 1 s                                    |
| Принцип на действие                      | еднодействащ<br>натискащ               |
| Клас на корозионна устойчивост КВК       | 2                                      |
| Температура на околната среда            | -10 ... 80 °C                          |
| Дължина на демпфериране                  | 5 mm                                   |
| Макс. сила на удара                      | 300 N                                  |
| Макс. поета енергия на ход               | 2 J                                    |
| Макс. поета енергия на час               | 12,000 J                               |
| Макс. остатъчна енергия                  | 0.01 J                                 |
| Възвратна сила                           | 0.7 N                                  |
| Тегло на продукта                        | 18 g                                   |
| Тип на закрепване                        | с контрагайка                          |
| Материал-забележка                       | Без мед и PTFE                         |
| Информация за материала на уплътненията  | NBR<br>TFE-U(PU)                       |
| Информация за материала на корпуса       | Месинг<br>никелиран                    |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана                 |