


Дросел GRGO-M3-QS-3

Специф. Номер: 175045
Продукт излизащ от производство

FESTO

действа и в двете посоки. С QS-съединител.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Пневматичен извод 1	M3
Пневматичен извод 2	QS-3
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	41 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране б → 0 bar	95 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.3 Nm
Тегло на продукта	14 g
Material of threaded plug	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Месинг
Material swivel fitting	Цинкова отливка