



# Пневматичен шалтер PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Специф. Номер: 175252

FESTO

отваря или затваря електрическата верига при достигане на определено налягане. Регулируема точка на превключване. Без щепсел за уреди.



## Информационен лист

Белег	Стойност
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Работно налягане	1 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда	-30 ... 100 °C
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Макс. честота на превключване	3 Hz
Макс. изходно напрежение на превключване AC	250 V
Макс. изходно напрежение на превключване DC	250 V
Макс. ток на изхода	4,000 mA
Електрически извод	4-пинов Щекер
Тип на закрепване	за завиване
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	G1/4
Тегло на продукта	900 g
Material housing	PA66-GF30 стомана поцинкована
Material membrane	NBR
Обхват за настройка, гранична стойност	1 ... 10 bar
Клас на защита	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L