

# Краен изключвател SMEO-4U-K5-LED-24


Специф. Номер: 175401

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

принцип на Рийд-контакт, с LED, дължина на кабела 5m

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Повтаряемост	0.2 mm
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	≤ 0.5 ms
Време за изключване	0.03 ms
Макс. честота на превключване	800 Hz
Макс. ток на изхода	500 mA
Макс. превключвателна способност DC	10 W
Индуктивна предпазна верига	адаптиран към MZ-, MY-, ME-бобини
Устойчивост на късо съединение	Не
обхват на работното напрежение DC	12 ... 27 V
Остатъчна пулсация	10 %
Защита на полюсите	Не
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	5 m
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Тип на закрепване	с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	130 g
Material housing	PET
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L