

Свързващ кабел KM8-M8-GSGD-1

Специф. Номер: 175489

FESTO

за входове, 1 m дължина, с прави щекер и доза



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение AC	≤ 60 V
обхват на работното напрежение DC	≤ 75 V
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Електрически извод	Щекер прав / доза права M8x1 / M8x1 3-пинов / 3-пинов
Структура на кабела	3x0,25
Дължина на кабела	1 m
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR