


Свързващ кабел KMP2-03-E-10-26

Специф. Номер: 175665

FESTO

For valve terminal VIMP/VIFB, max. 24 inputs, 10 m long
Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Монтажна позиция | по избор |
| обхват на работното напрежение AC | $\leq 250\text{ V}$ |
| обхват на работното напрежение DC | $\leq 300\text{ V}$ |
| Допустим товарен ток | 7.5 A |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 80 °C |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Тегло на продукта | 3,600 g |
| Електрически извод | Щекер 26-пинов |
| Структура на кабела | 26 x 0,75 mm ² |
| Диаметър на кабела | 15 mm |
| Дължина на кабела | 10 m |
| Тип на закрепване | с холендрова гайка |
| Цветен код, изолация на кабелите | черни проводници с последователна бяла номерация от 1 до 26 |
| Информация за материала на уплътненията | CR устойчив на светлина и масло |
| Информация за материала на корпуса | Мед-сплав никелиран |
| Информация за материала на кабелната обвивка | PVC |
| Информация за материала на щекерните контакти | Мед-сплав позлатен |