

Разпределител - комплект CPV10-BS-5/3G-M7


Специф. Номер: 176055

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за комбиниране на два 3/2-разпределителя, до един 5/3-разпределител, затворена междинна позиция.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 затворен
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	23 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 2	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Цинкова отливка