



Кръгъл цилиндър DSAG-6- -P-S2

Специф. Номер: 176245

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът.
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 50 mm
Диаметър на буталото	6 mm
Резба на буталния прът	M3
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	12.7 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	16.9 N
Движеща се маса при 0 mm ход	4.8 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	1.4 g
Основно тегло при 0 mm ход	14 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	0.5 g
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема