



# Кръгъл цилиндър DSAG-16- -PPV-Q-S2

Специф. Номер: 176276

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът с квадратно сечение.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

## Информационен лист

| Белег                                     | Стойност  |
|---|---|
| Ход                                       | 1 ... 250 mm  |
| Диаметър на буталото                      | 16 mm   |
| Демпфериране                              | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране                       |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | Квадратна направляваща  |
| Работно налягане                          | 1 ... 10 bar  |
| Принцип на действие                       | двойнодействащ  |
| Работна среда                             | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium        | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК        | 2   |
| Температура на околната среда             | -20 ... 80 °C   |
| Дължина на демпфериране                   | 14 mm   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад      | 103.7 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред     | 120.6 N   |
| Движеща се маса при 0 mm ход              | 35 g  |
| Допълнително тегло на 10 mm ход           | 4.9 g   |
| Основно тегло при 0 mm ход                | 56 g  |
| Допълнителна маса за 10 mm ход            | 2.2 g   |
| Пневматичен извод                         | M5  |
| Информация за материала на капака         | Алуминиева сплав  |
| Информация за материала на уплътненията   | NBR<br>TPU-U(PU)  |
| Информация за материала на корпуса        | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на буталния прът  | високолегирана стомана, неръждаема  |