


# Кръгъл цилиндър DSAS-20- -P-A-Q

Специф. Номер: 176313

FESTO

Фланец с шарнирен лагер с бутален прът с квадратно сечение.  
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 320 mm
Диаметър на буталото	20 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Квадратна направляваща
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	158.3 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	188.5 N
Движеща се маса при 0 mm ход	79 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	7.2 g
Основно тегло при 0 mm ход	138 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	3.9 g
Пневматичен извод	M20x1,5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема