



Кръгъл цилиндър DSAH-50- -P-A-Q

Специф. Номер: 176524

FESTO

с лагерен капак за директен монтаж, фланец със захранване
напречно на оста на цилиндъра, с квадратен бутален прът.
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 1 ... 500 mm |
| Диаметър на буталото | 50 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | Квадратна направляваща |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 989 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 1,178 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 892 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 40.1 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 977 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 24.8 g |
| Пневматичен извод | M6 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPU-U(PU) |
| Информация за материала на корпуса | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |