


# Кръгъл цилиндър DSAQ-50- -P-A-S6

Специф. Номер: 176546

FESTO

Фланец със захранване напречно на оста на цилиндъра с температуроустойчиви уплътнения до 120 °C.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Ход                                      | 1 ... 500 mm  |
| Диаметър на буталото                     | 50 mm   |
| Демпфериране                             | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи                       |
| Работно налягане                         | 1 ... 10 bar  |
| Принцип на действие                      | двойнодействащ  |
| Работна среда                            | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2   |
| Температура на околната среда            | -20 ... 120 °C  |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 989 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 1,178 N   |
| Движеща се маса при 0 mm ход             | 892 g   |
| Допълнително тегло на 10 mm ход          | 40.1 g  |
| Основно тегло при 0 mm ход               | 977 g   |
| Допълнителна маса за 10 mm ход           | 24.8 g  |
| Пневматичен извод                        | M45x1,5   |
| Информация за материала на капака        | Алуминиева сплав  |
| Информация за материала на уплътненията  | FPM   |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана  |