

Кръгъл цилиндър DSAG-63- -PPV-A-CT

Специф. Номер: 176614

FESTO

Фланец с резбова цапфа.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Ход | 1 ... 500 mm |
| Диаметър на буталото | 63 mm |
| Демпфериране | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Дължина на демпфериране | 27 mm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 1,682 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 1,870 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 1,137 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 43.9 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 1,397 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 24.8 g |
| Пневматичен извод | M45x1,5 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE (тефлон) |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPU-U(PU) |
| Информация за материала на корпуса | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |