

# Въртящ фланец SNCB-32-R3

Специф. Номер: 176944

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Според стандарта	ISO 15552
Варианти	Висока корозионна защита
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура на околната среда	-40 ... 90 °C
Тегло на продукта	100 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминиева отливка с предпазно покритие
Material mounting pin	високолегирана стомана, неръждаема
Material bearing	Пластмаса
Material disc	стомана поцинкована
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Material lock	Пружинна стомана, поцинкована