

Въртящ-линеен модул DSL-32-25-270-P-S20-CC-KF

Специф. Номер: 177234

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията. Самостоятелни ротационно и линейно движение. Ротация регулируема от 0° - 270°.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ъгъл на демпфериране	12.5 deg
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	270 deg
Ход	25 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Ъгъл на завъртане	246 deg
Демпфериране	CC: двустранен амортизьор P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Фина настройка	1.5 deg
Принцип на действие	двойнодействие
Конструктивен строеж	Въртяща лопатка
Отчитане на позицията	за индуктивни датчици за датчици за положение
Варианти	S20: Проходен, кух бутален прът
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	с търкаляща направляваща
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Макс. скорост на удара	500 mm/s
Макс. честота на завъртане 6 bar	0.7 Hz
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	8 mm
Въртящ момент при 6 bar	10 Nm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	294 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	403.5 N
Допустим инерционен момент	0.00017 kgm ²
Допълнително тегло на 10 mm ход	109 g
Основно тегло при 0 mm ход	3,280 g
Тегло на продукта	3,280 g
Тип на закрепване	затегнат в Т-канал с външна резба по избор:
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	TRF-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав гладко елоксиран
Информация за материала на буталния прът	Термично обработена стомана