

Свързващ кабел KEA-1-25P-5

Специф. Номер: 177413

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тегло на продукта	2,040 g
Електрически извод	Щекер Sub-D 25-пинов
обхват на работното напрежение DC	≤ 250 V
обхват на работното напрежение AC	≤ 250 V
Допустим товарен ток	4 A
Дължина на кабела	5 m
Диаметър на кабела	12 mm
Структура на кабела	25x0,34
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав позлатен
Монтажна позиция	по избор