

# Таймер PZVT-120-SEC

Специф. Номер: 177616

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	механичен брояч на циклите с пневматично задвижване
Налягане на изключване	$\leq 0.1 \text{ bar}$
Работно налягане	2 ... 6 bar
Налягане на включване	$\geq 1.6 \text{ bar}$
Стандартен номинален дебит	50 l/min
Регулируемо времезакъснение	8 ... 120 s
Точност на настройката	$\pm 3 \text{ s}$
Пауза за ресет	$\geq 200 \text{ ms}$
Повтаряемост, времеви настройки	$\pm 1,2 \text{ s}$
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP54 с предпазна капачка и челна рамка по IEC 60529
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	45 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Пневматичен извод	вътрешна резба M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	ABS