


Multipol-разпределител MPV-E/A08-M12

Специф. Номер: 177671
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
капацитет на тока за слот	4 A
Допустим товарен ток	12 A
Клас на защита	IP67 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тегло на продукта	200 g
Електрическа техника за свързване I/O	M12 5-пинов
Тип на закрепване	с проходен отвор
Информация за материала, доза	Месинг поцинкован
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PU)