


Свързващ кабел KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Специф. Номер: 177678

FESTO

за вакуумни дюзи тип VAD-MYB, VADM, VADMI и multi-pin
разпределител тип MPV.



Информационен лист

Белег	Стойност
Индикатор за превключена позиция	LED
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител със самонарезен винт
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	54 g
Електрически извод	2-pin / 3-pin Доза под ъгъл / прав щекер квадратна форма/ M8x1
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Заземяване	не е наличен
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Диаметър на кабела	3.4 mm
Структура на кабела	2x0,25
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material seals	TPE-O
Material electrical contact	Бронз
Material threaded sleeve	Месинг никелиран