

# Тапа CQC-15H

Специф. Номер: 177713

FESTO

за затваряне на изводи



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Монтажна позиция                               | по избор   |
| Размер на контейнера                           | 1  |
| Конструкция                                    | Push/Pull-принцип  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон   | -0.95 ... 7 bar  |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 15 bar   |
| Работна среда                                  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Забележка за работната и пилотната среди       | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK             | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                                | VDMA24364 zone III   |
| Безопасно за храни                             | Моля, вижте допълнителната информация за материала   |
| Температура на околната среда                  | -25 ... 70 °C  |
| Тегло на продукта                              | 6 g  |
| Пневматичен извод 1                            | Съединител CQ-15   |
| Пневматичен извод 2                            | Съединител CQ-15   |
| Материал-забележка                             | RoHS konform   |
| Material blanking plug                         | POM  |