


Флуиден сепаратор CQA-22

Специф. Номер: 177716

FESTO

за сух въздух.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	12 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 7 bar
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-25 ... 75 °C
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Тегло на продукта	76 g
Пневматичен извод 1	за тръба-/шлаух външен диаметър 22 mm
Пневматичен извод 2	за тръба или шлаух с външен диаметър 22 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	POM
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема