


Разпределител CQD-12/15/18/22

Специф. Номер: 177717

FESTO

с 4 тапи.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	18.6 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Работно налягане пълнен температурен диапазон	-0.95 ... 7 bar
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 75 °C
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Номинален притегателен въртящ момент	2.5 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 10 %
Брой изходи	4
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/2
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	POM