

съединител EAMD-42-40-20-16X25-U

Специф. Номер: 1781043

FESTO

здвижващ компонент, който предава ротативната енергия на сервомотора



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	20 mm
Диаметър на държача 2	16 mm
Размер	42
номинална дължина	40 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	39 kgmm ²
Пренесен момент	21 Nm
Тегло на продукта	189 g
Материал-забележка	RoHS konform