



pulse valve

VZWE-F-M22C-M-F600-500-H

Специф. Номер: 1808248
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Права версия с фланец Мембранен вентил
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	затегнат с резба
Присъединяване арматура 1	Диаметър на фланеца 60 mm
Присъединяване арматура 2	Диаметър на фланеца 145,5 mm
Номинален размер	50 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	Без
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Диференциално налягане	0.35 bar
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	с предупреждение
Средно налягане	0.35 ... 8 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
дебит Kv	78 m ³ /h
Време за превключване, включено	≤ 30 ms
Време за превключване, изключено	≤ 100 ms
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Алуминиева отливка
Номер на материала на кутията	EN AC-47100D
Material seals	NBR
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Material plunger tube	високолегирана стомана
Material membrane	NBR-PA
Тегло на продукта	3,300 g
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение