

Вентилен остров VIMP-04-D-3

Специф. Номер: 18088

FESTO

с Multipol-връзка, размер 3.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен |
| Стандартен номинален дебит | 4,500 l/min |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Електрическа връзка | Multipol |
| Макс. брой места за вентили | 14 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Тип на задействане | електрически |
| Тип на вентилен остров | 04 |
| Конструкция | Плунжерен |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен вътрешно |
| Структура на вентилния остров | модулен и разширяем |
| Индикатор за превключена позиция | LED |
| Управляващо(пилотно) налягане | 2 ... 10 bar |
| Подходящ за вакуум | Да |
| Номинално работно напрежение, AC | 110 V |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |