


Демпфер DADP-ES-G6-12

Специф. Номер: 1812471

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Размер | 12 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Макс. сила на удара | 500 N |
| Макс. въртящ момент на затягане | 5.9 Nm |
| Тегло на продукта | 80 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор и центрираща втулка |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material stop bracket | Алуминиева сплав елоксиран |