


Вендуза VAS-8-M5-PUR-CT

Специф. Номер: 183511

FESTO

с уплътнение OL.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--------------------------------------|--|
| Номинален размер | 2 mm |
| Диаметър на смукателя | 8 mm |
| Ефективен диаметър на засмукване | 5.5 mm |
| Конструкция | Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен |
| Работна среда | атмосферен въздух |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Сила на откъсване при 70 % вакуум | 1.6 N |
| Резба за закрепване | M5 |
| Монтаж на смукателя | M5 |
| Извод за вакуум | M5 |
| Твърдост по Шор | 62 |
| Информация за материала на цапфата | високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE (тефлон) |
| Информация за материала на смукателя | TPE-U(PU) |